

## CABTITE BP 2MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 12 mm, Szélesség: 2 mm, Mélység: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Rendelési szám	<a href="#">2652300000</a>
Típus	CABTITE BP 2MM PA
GTIN (EAN)	4050118662368
Qty.	25 Stück

## CABTITE BP 2MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Szélesség	2 mm	Szélesség (coll)	0,079 inch
Hossz	12 mm	Hossz, inch	0,472 inch
Átmérő	2 mm	Nettó tömeg	0,004 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C... 120 °C
-------------------	------------------

## General information

Anyag	Poliamid	Halogén	Nem
Kábel külső átmérője, max.	2 mm	Kábel külső átmérője, min.	2 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Védelmi osztály	IP66

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9,1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>