

CABTITE BP 2MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Заглушки используются для надежного блокирования неиспользуемых кабельных проходов в уплотняющих элементах.

Основные данные для заказа

Исполнение	Blind plug, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, белый, Высота: 12 mm, Ширина: 2 mm, Глубина: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Номер для заказа	2652300000
Тип	CABTITE BP 2MM PA
GTIN (EAN)	4050118662368
Кол.	25 Шт.

CABTITE BP 2MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12 мм	Глубина (дюймов)	0,472 inch
Высота	12 мм	Высота (в дюймах)	0,472 inch
Ширина	2 мм	Ширина (в дюймах)	0,079 inch
Длина	12 мм	Длина (в дюймах)	0,472 inch
Диаметр	2 мм	Масса нетто	0,004 g

Температуры

Рабочая температура	-40 °C... 120 °C
---------------------	------------------

Общая информация

Вид защиты	IP66	Галогены	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	Полиамид
Наружный диаметр кабеля, макс.	2 мм	Наружный диаметр кабеля, мин.	2 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Cabtite Installation Instructions
Каталог	Catalogues in PDF-format