

CABTITE BP 6MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Uzavírací zátky slouží k bezpečnému uzavření nepotřebných kabelových průchodek v těsnicích prvcích.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Blind plug, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, Bílá, Výška: 16 mm, Šířka: 6 mm, Hloubka: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Objednací číslo	2652340000
Typ	CABTITE BP 6MM PA
GTIN (EAN)	4050118661842
Množství	25 ks

CABTITE BP 6MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0,63 inch
Výška	16 mm	Výška (v palcích)	0,63 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0,236 inch
Délka	16 mm	Délka (v palcích)	0,63 inch
Průměr	6 mm	Čistá hmotnost	0,12 g

Teploty

Provozní teplota	-40 °C... 120 °C
------------------	------------------

Všeobecné informace

Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polyamid	Stupeň krytí	IP66
Vnější průměr kabelu, max.	6 mm	Vnější průměr kabelu, min.	6 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Cabtite Installation Instructions
Katalogy	Catalogues in PDF-format