

CABTITE BP 6MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.

Általános rendelési adatok

Verzió	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 6 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Rendelési szám	2652340000
Típus	CABTITE BP 6MM PA
GTIN (EAN)	4050118661842
Qty.	25 Stück

CABTITE BP 6MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	16 mm	Mélység (coll)	0,63 inch
Magasság	16 mm	Magasság (coll)	0,63 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Hossz	16 mm	Hossz, inch	0,63 inch
Átmérő	6 mm	Nettó tömeg	0,12 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C... 120 °C
-------------------	------------------

General information

Anyag	Poliamid	Halogén	Nem
Kábel külső átmérője, max.	6 mm	Kábel külső átmérője, min.	6 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Védelmi osztály	IP66

Besorolások

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9,1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Cabtite Installation Instructions
Katalógusok	Catalogues in PDF-format