

CABTITE BP 7MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 16 mm, Szélesség: 7 mm, Mélység: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Rendelési szám | 2652350000 |
| Típus | CABTITE BP 7MM PA |
| GTIN (EAN) | 4050118662450 |
| Qty. | 25 Stück |

CABTITE BP 7MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-----------|-------|------------------|------------|
| Mélység | 16 mm | Mélység (coll) | 0,63 inch |
| Magasság | 16 mm | Magasság (coll) | 0,63 inch |
| Szélesség | 7 mm | Szélesség (coll) | 0,276 inch |
| Hossz | 16 mm | Hossz, inch | 0,63 inch |
| Átmérő | 7 mm | Nettó tömeg | 0,52 g |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|------------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C... 120 °C |
|-------------------|------------------|

General information

| | | | |
|----------------------------|----------|----------------------------|------|
| Anyag | Poliamid | Halogén | Nem |
| Kábel külső átmérője, max. | 7 mm | Kábel külső átmérője, min. | 7 mm |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Védelmi osztály | IP66 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000879 | ETIM 7.0 | EC000879 |
| ETIM 8.0 | EC000879 | ETIM 9.0 | EC000879 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 9,1 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Cabtite Installation Instructions |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |