

CABTITE BP 13MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Uzavírací zátky slouží k bezpečnému uzavření nepotřebných kabelových průchodek v těsnicích prvcích.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Blind plug, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, Bílá, Výška: 22 mm, Šířka: 13 mm, Hloubka: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Objednací číslo	2652410000
Typ	CABTITE BP 13MM PA
GTIN (EAN)	4050118662511
Množství	25 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 11:16:42 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

CABTITE BP 13MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0,866 inch
Výška	22 mm	Výška (v palcích)	0,866 inch
Šířka	13 mm	Šířka (v palcích)	0,512 inch
Délka	22 mm	Délka (v palcích)	0,866 inch
Průměr	13 mm	Čistá hmotnost	1,6 g

Teploty

Provozní teplota	-40 °C... 120 °C
------------------	------------------

Všeobecné informace

Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polyamid	Stupeň krytí	IP66
Vnější průměr kabelu, max.	13 mm	Vnější průměr kabelu, min.	13 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Cabtite Installation Instructions
Katalogy	Catalogues in PDF-format