

## CABTITE BP 17MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, fehér, Magasság: 22 mm, Szélesség: 17 mm, Mélység: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Rendelési szám	<a href="#">2652430000</a>
Típus	CABTITE BP 17MM PA
GTIN (EAN)	4050118662535
Qty.	25 Stück

## CABTITE BP 17MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	22 mm	Mélység (coll)	0,866 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0,866 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0,669 inch
Hossz	22 mm	Hossz, inch	0,866 inch
Átmérő	17 mm	Nettó tömeg	0,284 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C... 120 °C
-------------------	------------------

## General information

Anyag	Poliamid	Halogén	Nem
Kábel külső átmérője, max.	17 mm	Kábel külső átmérője, min.	17 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Védelmi osztály	IP66

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9,1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>