

## CABTITE BP 21MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Similar to illustration

A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, piros, Magasság: 30 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Rendelési szám	<a href="#">2652450000</a>
Típus	CABTITE BP 21MM PA
GTIN (EAN)	4050118662559
Qty.	50 Stück

## CABTITE BP 21MM PA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1,181 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1,181 inch
Szélesség	21 mm	Szélesség (coll)	0,827 inch
Hossz	30 mm	Hossz, inch	1,181 inch
Átmérő	21 mm	Nettó tömeg	2,1 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-60 °C... 100 °C
-------------------	------------------

## General information

Anyag	Poliamid	Halogén	Nem
Kábel külső átmérője, max.	21 mm	Kábel külső átmérője, min.	21 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Védelmi osztály	IP66

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9,1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>