

CABTITE BP 25MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Similar to illustration

Uzavírací zátky slouží k bezpečnému uzavření nepotřebných kabelových průchodek v těsnicích prvcích.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Blind plug, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, Červená, Výška: 30 mm, Šířka: 25 mm, Hloubka: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Objednací číslo	2652460000
Typ	CABTITE BP 25MM PA
GTIN (EAN)	4050118662566
Množství	50 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 12:08:38 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CABTITE BP 25MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1,181 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Šířka	25 mm	Šířka (v palcích)	0,984 inch
Délka	30 mm	Délka (v palcích)	1,181 inch
Průměr	25 mm	Čistá hmotnost	2,1 g

Teploty

Provozní teplota	-60 °C... 100 °C
------------------	------------------

Všeobecné informace

Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polyamid	Stupeň krytí	IP66
Vnější průměr kabelu, max.	25 mm	Vnější průměr kabelu, min.	25 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Cabtite Installation Instructions
Katalogy	Catalogues in PDF-format