

CABTITE BP 28MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Similar to illustration

A záródugók a tömítőelemekben lévő szükségtelen kábelcsatornák biztonságos lezárásához használhatók.

Általános rendelési adatok

Verzió	Blind plug, Cabtite (cable entry system), Poliamid, piros, Magasság: 30 mm, Szélesség: 28 mm, Mélység: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Rendelési szám	2652470000
Típus	CABTITE BP 28MM PA
GTIN (EAN)	4050118662573
Qty.	25 Stück

CABTITE BP 28MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1,181 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1,181 inch
Szélesség	28 mm	Szélesség (coll)	1,102 inch
Hossz	30 mm	Hossz, inch	1,181 inch
Átmérő	28 mm	Nettó tömeg	3,4 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-60 °C... 100 °C
-------------------	------------------

General information

Anyag	Poliamid	Halogén	Nem
Kábel külső átmérője, max.	28 mm	Kábel külső átmérője, min.	28 mm
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Védelmi osztály	IP66

Besorolások

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9,1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Cabtite Installation Instructions
Katalógusok	Catalogues in PDF-format