

KCMA-RCM-23D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Differenciál áramváltó** (Maradékarám-felügyelet, RCM)

Ez a típus kifejezetten a 3 / 4 vezetékes AC hálózatok maradékarámának észlelésére szolgál.

Speciális tulajdonságok:

Rendkívül érzékeny áramérzékelő, amely még a legapróbb maradékarámmal is képes észlelni, rögzített 5%-os kapcsolási hiszterézis, magas szintű biztonság a beépített túlfeszültség-védelemnek köszönhetően, valamint széles frekvenciatartomány-lefedettség.

Általános rendelési adatok

Verzió	Maradék-áramváltó (RCM), Primer áram: 18 A, Kör keresztmetszetű vezeték: 20.00 mm, Bontható áramváltó
Rendelési szám	2656270000
Típus	KCMA-RCM-23D
GTIN (EAN)	4050118666366
Qty.	1 Stück
Gyártó	MBS AG

KCMA-RCM-23D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	106 mm	Mélység (coll)	4,173 inch
Szélesség	58 mm	Szélesség (coll)	2,283 inch
Hossz	93 mm	Hossz, inch	3,661 inch
Nettó tömeg	240 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-5 °C...45 °C
-------------------	---------------

Mérőáram-bemenet

Residual current measuring	Igen
----------------------------	------

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	20 mm
Sín	20 x 30 mm	Installation location	Beltéri használat

Electrical attributes

Frekvenciasáv	30...1000 Hz	Primary conductor temperature	70 °C
Primer áram	18 A	Szekunder áram	0...0.04 A
Tűrésosztály	1	Átviteli sebesség	1:600

Technical properties

Névleges frekvencia	50 Hz	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram I_{termikus}	60 x I_{rated} 1 másodpercig	Védelmi osztály	IP20

Szigetelések koordinálása

Standard	EN 60044/1	Tűrésosztály	1
----------	------------	--------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
User Documentation	Device description – Instruction sheet english
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

KCMA-RCM-23D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

