

## KCMA-RCM-812D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Differenciál áramváltó** (Maradékáram-felügyelet, RCM)

Ez a típus kifejezetten a 3 / 4 vezetékes AC hálózatok maradékáramának észlelésére szolgál.

Speciális tulajdonságok:

Rendkívül érzékeny áramérzékelő, amely még a legapróbb maradékáramot is képes észlelni, rögzített 5%-os kapcsolási hiszterézis, magas szintű biztonság a beépített túlfeszültség-védelemnek köszönhetően, valamint széles frekvenciatartomány-lefedettség.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Maradék-áramváltó (RCM), Primer áram: 18 A, Kör keresztmetszetű vezeték: 80.00 mm, Bontható áramváltó
Rendelési szám	<a href="#">2656290000</a>
Típus	KCMA-RCM-812D
GTIN (EAN)	4050118666342
Qty.	1 Stück
Gyártó	MBS AG

## KCMA-RCM-812D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	198 mm	Mélység (coll)	7,795 inch
Szélesség	58 mm	Szélesség (coll)	2,283 inch
Hossz	155 mm	Hossz, inch	6,102 inch
Nettó tömeg	240 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-5 °C...45 °C
-------------------	---------------

## Mérőáram-bemenet

Residual current measuring	Igen
----------------------------	------

## Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	80 mm
Sín	80 x 120 mm	Installation location	Beltéri használat

## Electrical attributes

Frekvenciasáv	30...1000 Hz	Primary conductor temperature	70 °C
Primer áram	18 A	Szekunder áram	0...0.04 A
Tűrésosztály	1	Átviteli sebesség	1:600

## Technical properties

Névleges frekvencia	50 Hz	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram $I_{termikus}$	60 x $I_{rated}$ 1 másodpercig	Védelmi osztály	IP20

## Szigetelések koordinálása

Standard	EN 60044/1	Tűrésosztály	1
----------	------------	--------------	---

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
User Documentation	<a href="#">Device description – Instruction sheet english</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KCMA-RCM-812D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Dimensional drawing

