


THM WO VIN 25.4/31.8 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	THM, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 7 mm, 25.4 x 31.8 mm, vit
Art.nr.	2657150000
Typ	THM WO VIN 25.4/31.8 SP WS
GTIN (EAN)	4050118675283
Förp.	400 Stück
anpassad skrivare	2599430000 2599440000

Skapandedatum den 1 juni 2024 03:38:29 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

THM WO VIN 25.4/31.8 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,07 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Höjd	25,4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Bredd	31,8 mm	Byggbredd (tum)	1,252 inch
Nettovikt	0,12 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Antal märkningar per kombination	1 Etikettrulle = Ledar- och kabelmärkning	
Antal per rulle	400	
Bredd	31,8 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Färgkod	vit	
Godkännande enligt UL 969	Nej	
Halogener	Ja	
Limma	Polyakrylatlim	
Material	Vinylfilm	
Märkningsmetod	Termotransfer	
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Typ av märkning	neutral	

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, AWG, max	AWG 10
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 12	Ledarytterdiameter	3 - 7 mm
Ledarytterdiameter, max.	7 mm	Ledarytterdiameter, min.	3 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--



THM WO VIN 25.4/31.8 SP WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005070000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 Stück	