

## G-1L-160/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Fas med 1-polig gaffeltyp fasfördelningsstänger används för potentiell fördelning till andra komponenter i kontrollskåpet, t.ex. automatsäkring, kvarvarande ström automat-säkring och andra installationsenheter.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Överkoppling (plint), Antal poler: 9, Delning i mm (P): 17.80, 63 A, grå
Art.nr.	<a href="#">2657790000</a>
Typ	G-1L-160/10
GTIN (EAN)	4050118672732
Förp.	20 Stück

## G-1L-160/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	16,8 mm	Byggdjup (tum)	0,661 inch
Höjd	16,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,65 inch
Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6,299 inch
Nettovikt	14,9 g		

## Allmänt

Antal poler	9
-------------	---

## Märkdata

Märkarea	10 mm <sup>2</sup>	Märkström	63 A
----------	--------------------	-----------	------

## Materialdata

Färgkod	grå
---------	-----

## Mått

Delning i mm (P)	17,8 mm
------------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Godkännanden

Godkännanden	
--------------	---

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## G-1L-160/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Ritning



## G-1L-160/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Frontkåpor och beröringsskydd



Ändlock och kåpor säkerställer de krypavståndet i systemet finns även efter det att bussarna har kapats till längd eller när det gäller fristående kontakter, och fingersäkerhetsgaranti i enlighet med DIN EN 50274.

## Allmänna beställningsdata

Typ	END CAP G+S 1L/10-16	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2658970000</a>	Plintskydd, grå
GTIN (EAN)	4050118671551	
Förp.	10 Stück	
Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2659040000</a>	Plintskydd, gul
GTIN (EAN)	4050118671490	
Förp.	10 Stück	

## Plintmatning



Våra moduler för inmatning underlättar hanteringen vid matning av systemet. Böjradie i kabeln kan till exempel minskas genom att använda en inmatningsmetod med sidoingång.

## Allmänna beställningsdata

Typ	FIT 50 SN/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2659100000</a>	Extraanslutning (plint), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671438	
Förp.	3 Stück	
Typ	FIT 50 GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2659070000</a>	Extraanslutning (plint), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671469	
Förp.	3 Stück	
Typ	FIT 50 GN/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2659090000</a>	Extraanslutning (plint), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
Förp.	3 Stück	
Typ	FIT 25 GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2659050000</a>	Extraanslutning (plint), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
Förp.	10 Stück	

**G-1L-160/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör**

Typ	FIT 25 SN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2659060000</a>	Extraanslutning (plint), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
Förp.	10 Stück	
Typ	FIT 50 SN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2659080000</a>	Extraanslutning (plint), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
Förp.	3 Stück	