

G-1L-210/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

1-контактные фазовые распределительные шины вилочного типа используются для распределения потенциалов между другими компонентами распределительного шкафа, такими как автоматы защиты цепи, автоматы защиты цепи остаточного тока и другие установочные устройства.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Перемычка (клемма), Количество полюсов: 12, Шаг в мм (P): 17.80, 63 A, серый |
| Номер для заказа | 2657810000 |
| Тип | G-1L-210/10 |
| GTIN (EAN) | 4050118672718 |
| Кол. | 20 Шт. |

G-1L-210/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 16,8 мм | Глубина (дюймов) | 0,661 inch |
| Высота | 16,5 мм | Высота (в дюймах) | 0,65 inch |
| Ширина | 210 мм | Ширина (в дюймах) | 8,268 inch |
| Масса нетто | 37 g | | |

Общие сведения

| | |
|--------------------|----|
| Количество полюсов | 12 |
|--------------------|----|

Размеры

| | |
|--------------|---------|
| Шаг в мм (P) | 17,8 мм |
|--------------|---------|

Расчетные данные

| | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------|------|
| Расчетное сечение | 10 mm ² | Номинальный ток | 63 A |
|-------------------|--------------------|-----------------|------|

Характеристики материала

| | |
|--------------|-------|
| Цветовой код | серый |
|--------------|-------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Сертификаты

| | |
|-------------|--|
| Сертификаты | |
|-------------|--|



| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | CE Declaration of Conformity |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

G-1L-210/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



G-1L-210/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вводные клеммы



Наши подающие модули облегчают подвод питания к системе. Например, радиус изгиба кабеля можно уменьшить с помощью подающего модуля с боковым входом.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | FIT 25 GN | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659050000 | Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | FIT 25 SN | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659060000 | Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | FIT 50 SN | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659080000 | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| Кол. | 3 Шт. | |
| Тип | FIT 50 GN | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659070000 | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| Кол. | 3 Шт. | |
| Тип | FIT 50 SN/F | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659100000 | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | |
| Кол. | 3 Шт. | |
| Тип | FIT 50 GN/F | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659090000 | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| Кол. | 3 Шт. | |

G-1L-210/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевые колпачки и крышки



Колпачковые заглушки и крышки обеспечивают требуемое расстояние утечки в системе даже после раскроя шин под нужную длину или в случае свободностоящих контактов и гарантируют безопасность пальцев в соответствии с DIN EN 50274.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Тип | END CAP G+S 1L/10-16 | Исполнение |
| Номер для заказа | 2658970000 | Крышка клеммы, серый |
| GTIN (EAN) | 4050118671551 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | PROTECTION COVER G+S /5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659040000 | Крышка клеммы, желтый |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | |
| Кол. | 10 Шт. | |