

G-1L-210/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Az 1 pólusú villás típusú fáziselosztó gyűjtősíneket potenciáelosztásra használják a vezérlőszekrény más komponenseihez, például megszakítóhoz, maradékáram-megszakítóhoz és más telepítési eszközökhöz.

Általános rendelési adatok

Verzió	Keresztösszekötő (kapocs), Pólusszám: 12, Osztás, mm (P): 17.80, 80 A, szürke
Rendelési szám	2657820000
Típus	G-1L-210/16
GTIN (EAN)	4050118672701
Qty.	20 Stück

G-1L-210/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	16,8 mm	Mélység (coll)	0,661 inch
Magasság	16,5 mm	Magasság (coll)	0,65 inch
Szélesség	210 mm	Szélesség (coll)	8,268 inch
Nettó tömeg	53,4 g		

Anyag adatok

Szín	szürke
------	--------

Méretetek

Osztás, mm (P)	17,8 mm
----------------	---------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	16 mm ²	Névleges áram	80 A
-------------------------	--------------------	---------------	------

Általános

Pólusszám	12
-----------	----

Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	CE Declaration of Conformity
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

G-1L-210/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Rajz



G-1L-210/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Zárósapkák és fedelek



A zárósapkák és fedelek biztosítják a szükséges kúszótávolságot a rendszerben, még a gyújtósínek megfelelő hossza után vagy szabadonálló érintkezők esetén is, ezenkívül az ujjak biztonságát is garantálják, összhangban a DIN EN 50274 szabvány előírásaival.

Általános rendelési adatok

Típus	END CAP G+S 1L/10-16	Verzió
Rendelési szám	6658970000	Kapocsfedél, szürke
GTIN (EAN)	4050118671551	
Qty.	10 Stück	
Típus	PROTECTION COVER G+S /5	Verzió
Rendelési szám	6659040000	Kapocsfedél, sárga
GTIN (EAN)	4050118671490	
Qty.	10 Stück	

Betápláló sorkapcsok



Betápláló moduljaink lehetővé teszik a kezelést a rendszer betáplálása során. Például a kábel hajlítási sugara csökkenthető oldalbemenetes betápláló modul használatával.

Általános rendelési adatok

Típus	FIT 50 SN/F	Verzió
Rendelési szám	6659100000	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Qty.	3 Stück	
Típus	FIT 25 SN	Verzió
Rendelési szám	6659060000	Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Qty.	10 Stück	
Típus	FIT 25 GN	Verzió
Rendelési szám	6659050000	Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Qty.	10 Stück	
Típus	FIT 50 GN	Verzió
Rendelési szám	6659070000	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Qty.	3 Stück	

G-1L-210/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	FIT 50 GN/F	Verzió
Rendelési szám	6659090000	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Qty.	3 Stück	
Típus	FIT 50 SN	Verzió
Rendelési szám	6659080000	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Qty.	3 Stück	