

G-1L-1000/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

1-контактные фазовые распределительные шины вилочного типа используются для распределения потенциалов между другими компонентами распределительного шкафа, такими как автоматы защиты цепи, автоматы защиты цепи остаточного тока и другие установочные устройства.

Основные данные для заказа

Исполнение	Перемычка (клемма), Количество полюсов: 57, Шаг в мм (P): 17.80, 80 A, серый
Номер для заказа	2657880000
Тип	G-1L-1000/16
GTIN (EAN)	4050118672640
Кол.	50 Шт.

G-1L-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	16,8 мм	Глубина (дюймов)	0,661 inch
Высота	16,5 мм	Высота (в дюймах)	0,65 inch
Ширина	1 016 мм	Ширина (в дюймах)	40 inch
Масса нетто	51,54 g		

Общие сведения

Количество полюсов	57
--------------------	----

Размеры

Шаг в мм (P)	17,8 мм
--------------	---------

Расчетные данные

Расчетное сечение	16 mm ²	Номинальный ток	80 A
-------------------	--------------------	-----------------	------

Характеристики материала

Цветовой код	серый
--------------	-------

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Сертификаты

Сертификаты	
-------------	--



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	CE Declaration of Conformity
Каталог	Catalogues in PDF-format

G-1L-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26



D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



G-1L-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевые колпачки и крышки



Колпачковые заглушки и крышки обеспечивают требуемое расстояние утечки в системе даже после раскроя шин под нужную длину или в случае свободностоящих контактов и гарантируют безопасность пальцев в соответствии с DIN EN 50274.

Основные данные для заказа

Тип	END CAP G+S 1L/10-16	Исполнение
Номер для заказа	2658970000	Крышка клеммы, серый
GTIN (EAN)	4050118671551	
Кол.	10 Шт.	
Тип	PROTECTION COVER G+S /5	Исполнение
Номер для заказа	2659040000	Крышка клеммы, желтый
GTIN (EAN)	4050118671490	
Кол.	10 Шт.	

Вводные клеммы



Наши подающие модули облегчают подвод питания к системе. Например, радиус изгиба кабеля можно уменьшить с помощью подающего модуля с боковым входом.

Основные данные для заказа

Тип	FIT 50 SN/F	Исполнение
Номер для заказа	2659100000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Кол.	3 Шт.	
Тип	FIT 25 SN	Исполнение
Номер для заказа	2659060000	Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Кол.	10 Шт.	
Тип	FIT 25 GN	Исполнение
Номер для заказа	2659050000	Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Кол.	10 Шт.	
Тип	FIT 50 GN	Исполнение
Номер для заказа	2659070000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Кол.	3 Шт.	

G-1L-1000/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

Тип	FIT 50 GN/F	Исполнение
Номер для заказа	2859090000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Кол.	3 Шт.	

Тип	FIT 50 SN	Исполнение
Номер для заказа	2859080000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Кол.	3 Шт.	