


S-2L-1000/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

2-контактные фазовые распределительные шины штырькового типа используются для распределения потенциалов между другими компонентами распределительного шкафа, такими как автоматы защиты цепи, автоматы защиты цепи остаточного тока и другие установочные устройства.

Основные данные для заказа

Исполнение	Перемычка (клемма), Количество полюсов: 56, Шаг в мм (P): 17.80, 80 А, серый
Номер для заказа	2658280000
Тип	S-2L-1000/16
GTIN (EAN)	4050118672244
Кол.	25 Шт.

Дата создания 20 мая 2024 г. 23:42:47 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

S-2L-1000/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Глубина	9,3 мм	Глубина (дюймов)	0,366 inch
Высота	27 мм	Высота (в дюймах)	1,063 inch
Ширина	1 016 мм	Ширина (в дюймах)	40 inch
Масса нетто	84 g		

Общие сведения

Количество полюсов	56
--------------------	----

Размеры

Шаг в мм (P)	17,8 мм
--------------	---------

Расчетные данные

Расчетное сечение	16 mm ²	Номинальный ток	80 A
-------------------	--------------------	-----------------	------

Характеристики материала

Цветовой код	серый
--------------	-------

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	CE Declaration of Conformity
Каталог	Catalogues in PDF-format



S-2L-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



S-2L-1000/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**Концевые колпачки и крышки**

Колпачковые заглушки и крышки обеспечивают требуемое расстояние утечки в системе даже после раскроя шин под нужную длину или в случае свободностоящих контактов и гарантируют безопасность пальцев в соответствии с DIN EN 50274.

Основные данные для заказа

Тип	END CAP G+S 2L/16	Исполнение
Номер для заказа	2658990000	Крышка клеммы, серый
GTIN (EAN)	4050118671537	
Кол.	10 Шт.	
Тип	PROTECTION COVER G+S /5	Исполнение
Номер для заказа	2659040000	Крышка клеммы, желтый
GTIN (EAN)	4050118671490	
Кол.	10 Шт.	

Вводные клеммы

Наши подающие модули облегчают подвод питания к системе. Например, радиус изгиба кабеля можно уменьшить с помощью подающего модуля с боковым входом.

Основные данные для заказа

Тип	FIT 50 SN/F	Исполнение
Номер для заказа	2659100000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 мм ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Кол.	3 Шт.	
Тип	FIT 25 SN	Исполнение
Номер для заказа	2659060000	Вспомогательное соединение (клемма), 25 мм ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Кол.	10 Шт.	
Тип	FIT 25 GN	Исполнение
Номер для заказа	2659050000	Вспомогательное соединение (клемма), 25 мм ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Кол.	10 Шт.	
Тип	FIT 50 GN	Исполнение
Номер для заказа	2659070000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 мм ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Кол.	3 Шт.	

S-2L-1000/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

Тип	FIT 50 GN/F	Исполнение
Номер для заказа	2859090000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Кол.	3 Шт.	
Тип	FIT 50 SN	Исполнение
Номер для заказа	2859080000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Кол.	3 Шт.	