

G-3L-106/10 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

3-контактные фазовые распределительные шины вилочного типа используются для распределения потенциалов между другими компонентами распределительного шкафа, такими как автоматы защиты цепи, автоматы защиты цепи остаточного тока и другие установочные устройства.

Основные данные для заказа

Исполнение	Перемычка (клемма), Количество полюсов: 6, Шаг в мм (P): 17.80, 63 A, серый
Номер для заказа	2658330000
Тип	G-3L-106/10 C
GTIN (EAN)	4050118672190
Кол.	20 Шт.

G-3L-106/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	15,4 мм	Глубина (дюймов)	0,606 inch
Высота	31 мм	Высота (в дюймах)	1,22 inch
Ширина	108 мм	Ширина (в дюймах)	4,252 inch
Масса нетто	35 g		

Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность
исполнение Нет

Общие сведения

Количество полюсов 6

Размеры

Шаг в мм (P) 17,8 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение	10 mm ²	Номинальное напряжение	400 V
Номинальный ток	63 A		

Характеристики материала

Цветовой код серый

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	CE Declaration of Conformity
Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

G-3L-106/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж



G-3L-106/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вводные клеммы



Наши подающие модули облегчают подвод питания к системе. Например, радиус изгиба кабеля можно уменьшить с помощью подающего модуля с боковым входом.

Основные данные для заказа

Тип	FIT 25 GN	Исполнение
Номер для заказа	2659050000	Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Кол.	10 Шт.	
Тип	FIT 25 SN	Исполнение
Номер для заказа	2659060000	Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Кол.	10 Шт.	
Тип	FIT 50 SN	Исполнение
Номер для заказа	2659080000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Кол.	3 Шт.	
Тип	FIT 50 GN	Исполнение
Номер для заказа	2659070000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Кол.	3 Шт.	
Тип	FIT 50 SN/F	Исполнение
Номер для заказа	2659100000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Кол.	3 Шт.	
Тип	FIT 50 GN/F	Исполнение
Номер для заказа	2659090000	Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Кол.	3 Шт.	

G-3L-106/10 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевые колпачки и крышки



Колпачковые заглушки и крышки обеспечивают требуемое расстояние утечки в системе даже после раскроя шин под нужную длину или в случае свободностоящих контактов и гарантируют безопасность пальцев в соответствии с DIN EN 50274.

Основные данные для заказа

Тип	END CAP G+S 3L/10	Исполнение
Номер для заказа	2659000000	Крышка клеммы, серый
GTIN (EAN)	4050118671520	
Кол.	10 Шт.	
Тип	PROTECTION COVER G+S /5	Исполнение
Номер для заказа	2659040000	Крышка клеммы, желтый
GTIN (EAN)	4050118671490	
Кол.	10 Шт.	