

**G-3L-1000/16 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия**

3-контактные фазовые распределительные шины вилочного типа используются для распределения потенциалов между другими компонентами распределительного шкафа, такими как автоматы защиты цепи, автоматы защиты цепи остаточного тока и другие установочные устройства.

**Основные данные для заказа**

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | Перемычка (клемма), Количество полюсов: 57, Шаг в мм (P): 17.80, 80 A, серый |
| Номер для заказа | <a href="#">2658460000</a>   |
| Тип              | G-3L-1000/16 C   |
| GTIN (EAN)       | 4050118672060  |
| Кол.             | 20 Шт.   |

## G-3L-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |          |                   |            |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Глубина     | 15,4 мм  | Глубина (дюймов)  | 0,606 inch |
| Высота      | 31 мм    | Высота (в дюймах) | 1,22 inch  |
| Ширина      | 1 016 мм | Ширина (в дюймах) | 40 inch    |
| Масса нетто | 162,5 g  |                   |            |

## Общие сведения

|                    |    |
|--------------------|----|
| Количество полюсов | 57 |
|--------------------|----|

## Размеры

|              |         |
|--------------|---------|
| Шаг в мм (P) | 17,8 мм |
|--------------|---------|

## Расчетные данные

|                   |                    |                 |      |
|-------------------|--------------------|-----------------|------|
| Расчетное сечение | 16 mm <sup>2</sup> | Номинальный ток | 80 A |
|-------------------|--------------------|-----------------|------|

## Характеристики материала

|              |       |
|--------------|-------|
| Цветовой код | серый |
|--------------|-------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

## Сертификаты

|             |  |
|-------------|--|
| Сертификаты |  |
|-------------|--|



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|  |  |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">CE Declaration of Conformity</a> |
| Каталог  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>     |

## G-3L-1000/16 C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

## Чертеж



## G-3L-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Концевые колпачки и крышки



Колпачковые заглушки и крышки обеспечивают требуемое расстояние утечки в системе даже после раскроя шин под нужную длину или в случае свободностоящих контактов и гарантируют безопасность пальцев в соответствии с DIN EN 50274.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                       |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Тип              | PROTECTION COVER G+S /5    | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2659040000</a> | Крышка клеммы, желтый |
| GTIN (EAN)       | 4050118671490              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |
| Тип              | END CAP G+S 3L/16          | Исполнение            |
| Номер для заказа | <a href="#">2659600000</a> | Крышка клеммы, серый  |
| GTIN (EAN)       | 4050118673548              |                       |
| Кол.             | 10 Шт.                     |                       |

## Вводные клеммы



Наши подающие модули облегчают подвод питания к системе. Например, радиус изгиба кабеля можно уменьшить с помощью подающего модуля с боковым входом.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | FIT 50 SN/F                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">2659100000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)       | 4050118671438              |   |
| Кол.             | 3 Шт.                      |   |
| Тип              | FIT 25 SN                  | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">2659060000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)       | 4050118671476              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |
| Тип              | FIT 25 GN                  | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">2659050000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)       | 4050118671483              |   |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |
| Тип              | FIT 50 GN                  | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">2659070000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)       | 4050118671469              |   |
| Кол.             | 3 Шт.                      |   |

**G-3L-1000/16 C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары**

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | FIT 50 GN/F                | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6859090000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)       | 4050118671445              |   |
| Кол.             | 3 Шт.                      |   |

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | FIT 50 SN                  | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6859080000</a> | Вспомогательное соединение (клемма), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)       | 4050118671452              |   |
| Кол.             | 3 Шт.                      |   |