


**G-3L-27-1000/16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Similar to illustration

Az 3 pólusú villás típusú fáziselosztó gyűjtősíneket potenciáelosztásra használják a vezérlőszekrény más komponenseihez, például megszakítóhoz, maradékáram-megszakítóhoz és más telepítési eszközökhöz.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Keresztösszekötő (kapocs), Pólusszám: 36, Osztás, mm (P): 27.00, 80 A, szürke |
| Rendelési szám | <a href="#">2658500000</a>  |
| Típus          | G-3L-27-1000/16   |
| GTIN (EAN)     | 4050118672022   |
| Qty.           | 20 Stück  |

## G-3L-27-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység     | 15,4 mm  | Mélység (coll)   | 0,606 inch |
| Magasság    | 31 mm    | Magasság (coll)  | 1,22 inch  |
| Szélesség   | 1 016 mm | Szélesség (coll) | 40 inch    |
| Nettó tömeg | 78,55 g  |                  |            |

## Anyag adatok

|      |        |
|------|--------|
| Szín | szürke |
|------|--------|

## Méretetek

|                |       |
|----------------|-------|
| Osztás, mm (P) | 27 mm |
|----------------|-------|

## Névleges adatok

|                         |                    |               |      |
|-------------------------|--------------------|---------------|------|
| Névleges keresztmetszet | 16 mm <sup>2</sup> | Névleges áram | 80 A |
|-------------------------|--------------------|---------------|------|

## Általános

|           |    |
|-----------|----|
| Pólusszám | 36 |
|-----------|----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások




|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">CE Declaration of Conformity</a> |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>     |

## Rajz



## G-3L-27-1000/16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Betápláló sorkapcsok



Betápláló moduljaink lehetővé teszik a kezelést a rendszer betáplálása során. Például a kábel hajlítási sugara csökkenthető oldalbemenetes betápláló modul használatával.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | FIT 25 SN                  | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6659060000</a> | Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118671476              |   |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | FIT 50 SN                  | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6659080000</a> | Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118671452              |   |
| Qty.           | 3 Stück                    |   |
| Típus          | FIT 50 SN/F                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6659100000</a> | Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118671438              |   |
| Qty.           | 3 Stück                    |   |
| Típus          | FIT 25 GN                  | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6659050000</a> | Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118671483              |   |
| Qty.           | 10 Stück                   |   |
| Típus          | FIT 50 GN                  | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6659070000</a> | Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118671469              |   |
| Qty.           | 3 Stück                    |   |
| Típus          | FIT 50 GN/F                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6659090000</a> | Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118671445              |   |
| Qty.           | 3 Stück                    |   |

## Tartozékok

## Zárósapkák és fedelek



A zárósapkák és fedelek biztosítják a szükséges kúszótávolságot a rendszerben, még a gyűjtő sínnek megfelelő hossza vágása után vagy szabadonálló érintkezők esetén is, ezenkívül az ujjak biztonságát is garantálják, összhangban a DIN EN 50274 szabvány előírásaival.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                     |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Típus          | PROTECTION COVER G+S /5    | Verzió              |
| Rendelési szám | <a href="#">6659040000</a> | Kapocsfedél, sárga  |
| GTIN (EAN)     | 4050118671490              |                     |
| Qty.           | 10 Stück                   |                     |
| Típus          | END CAP G+S 3L/16          | Verzió              |
| Rendelési szám | <a href="#">6659600000</a> | Kapocsfedél, szürke |
| GTIN (EAN)     | 4050118673548              |                     |
| Qty.           | 10 Stück                   |                     |