


S-3L-106/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Fas med 3-polig stifttyp fasfördelning används för potenti-
alfördelning till andra komponenter i kontrollskåpet, t.ex.
strömbrytare, jordfelsbrytare och andra installationsanord-
ningar.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Överkoppling (plint), Antal poler: 6, Delning i mm (P): 17.80, 80 A, grå
Art.nr.	2658520000
Typ	S-3L-106/16
GTIN (EAN)	4050118672008
Förp.	20 Stück

S-3L-106/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	15 mm	Byggdjup (tum)	0,591 inch
Höjd	27,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,083 inch
Bredd	108 mm	Byggbredd (tum)	4,252 inch
Nettovikt	12,3 g		

Allmänt

Antal poler	6
-------------	---

Märkdata

Märkarea	16 mm ²	Märkström	80 A
----------	--------------------	-----------	------

Materialdata

Färgkod	grå
---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	17,8 mm
------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Godkännanden

Godkännanden	
--------------	---

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	CE Declaration of Conformity
Kataloger	Catalogues in PDF-format

S-3L-106/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning



S-3L-106/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plintmatning



Våra moduler för inmatning underlättar hanteringen vid matning av systemet. Böjradie i kabeln kan till exempel minskas genom att använda en inmatningsmetod med sidoingång.

Allmänna beställningsdata

Typ	FIT 25 GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659050000	Extraanslutning (plint), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Förp.	10 Stück	
Typ	FIT 25 SN	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659060000	Extraanslutning (plint), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Förp.	10 Stück	
Typ	FIT 50 SN	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659080000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Förp.	3 Stück	
Typ	FIT 50 GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659070000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Förp.	3 Stück	
Typ	FIT 50 SN/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659100000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Förp.	3 Stück	
Typ	FIT 50 GN/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659090000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Förp.	3 Stück	

S-3L-106/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Frontkåpor och beröringsskydd



Ändlock och kåpor säkerställer de krypavståndet i systemet finns även efter det att bussarna har kapats till längd eller när det gäller fristående kontakter, och fingersäkerhetsgaranti i enlighet med DIN EN 50274.

Allmänna beställningsdata

Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659040000	Plintskydd, gul
GTIN (EAN)	4050118671490	
Förp.	10 Stück	
Typ	END CAP G+S 3L/16	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659600000	Plintskydd, grå
GTIN (EAN)	4050118673548	
Förp.	10 Stück	