


**S-3L-375/16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

3pólové lišty rozvodů fází typu kontaktu se používají k rozložení potenciálu s jinými součástmi ve skříňce, jako jsou jističe, proudové chrániče a další zařízení pro instalaci.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Počet pólů: 21, Rozteč v mm (P): 17.80, 80 A, Šedá
Objednací číslo	<a href="#">2658620000</a>
Typ	S-3L-375/16
GTIN (EAN)	4050118671902
Množství	20 ks

Datum vytvoření 30. května 2024 19:34:27 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15 mm	Hloubka (v palcích)	0,591 inch
Výška	27,5 mm	Výška (v palcích)	1,083 inch
Šířka	375 mm	Šířka (v palcích)	14,764 inch
Čistá hmotnost	54,15 g		

## Údaje materiálu

Barevný	Šedá
---------	------

## Data hodnocení

Jmenovitý průřez	16 mm <sup>2</sup>	Jmenovitý proud	80 A
------------------	--------------------	-----------------	------

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	17,8 mm
-----------------	---------

## Všeobecně

Počet pólů	21
------------	----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Osvědčení

Schválení	
-----------	---

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**S-3L-375/16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

## Výkres



## S-3L-375/16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Koncová víčka a kryty



Koncová víka a kryty zajišťují požadované vzdálenosti v systému i poté, co byly sběrnice zkráceny na délku, nebo v případě volně stojících kontaktů, a zaručují bezpečnost prstů v souladu s DIN EN 50274.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6659040000</a>	Víko svorky, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118671490	
Množství	10 ks	
Typ	END CAP G+S 3L/16	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6659600000</a>	Víko svorky, Šedá
GTIN (EAN)	4050118673548	
Množství	10 ks	

## Vstupní svorky



Naše vstupní moduly usnadňují manipulaci při napájení systému. Poloměr ohybu kabelu lze například snížit pomocí vstupního modulu s postranním vstupem.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	FIT 25 SN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6659060000</a>	Pomocné připojení (svorka), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Množství	10 ks	
Typ	FIT 50 SN/F	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6659100000</a>	Pomocné připojení (svorka), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Množství	3 ks	
Typ	FIT 25 GN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6659050000</a>	Pomocné připojení (svorka), 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Množství	10 ks	
Typ	FIT 50 GN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6659070000</a>	Pomocné připojení (svorka), 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Množství	3 ks	

**S-3L-375/16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

Typ	FIT 50 SN	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6659080000</a>	Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
Množství	3 ks	
Typ	FIT 50 GN/F	Verze
Objednáací číslo	<a href="#">6659090000</a>	Pomocné připojení (svorka), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
Množství	3 ks	