


**S-3L+9-1000/16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Similar to illustration

A 3 pólusú, tűskés típusú fáziselosztó gyűjtősíneket potenciáelosztásra használják a vezérlőszekrény más komponenseihez, például megszakítóhoz, maradékáram-megszakítóhoz és más telepítési eszközökhöz.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Keresztösszekötő (kapocs), Pólusszám: 48, Oszítás, mm (P): 17.80, 80 A, szürke
Rendelési szám	<a href="#">2658660000</a>
Típus	S-3L+9-1000/16
GTIN (EAN)	4050118671865
Qty.	20 Stück

## S-3L+9-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0,591 inch
Magasság	27,5 mm	Magasság (coll)	1,083 inch
Szélesség	1 016 mm	Szélesség (coll)	40 inch
Nettó tömeg	137,25 g		

## Anyag adatok

Szín	szürke
------	--------

## Méretetek

Osztás, mm (P)	17,8 mm
----------------	---------

## Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	16 mm <sup>2</sup>	Névleges áram	80 A
-------------------------	--------------------	---------------	------

## Általános

Pólusszám	48
-----------	----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## S-3L+9-1000/16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

## Rajz



## Tartozékok

## Zárósapkák és fedelek



A zárósapkák és fedelek biztosítják a szükséges kúszótávolságot a rendszerben, még a gyújtósínek megfelelő hossza vágása után vagy szabadonálló érintkezők esetén is, ezenkívül az ujjak biztonságát is garantálják, összhangban a DIN EN 50274 szabvány előírásaival.

## Általános rendelési adatok

Típus	PROTECTION COVER G+S /5	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6659040000</a>	Kapocsfedél, sárga
GTIN (EAN)	4050118671490	
Qty.	10 Stück	
Típus	END CAP G+S 3L/16	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6659600000</a>	Kapocsfedél, szürke
GTIN (EAN)	4050118673548	
Qty.	10 Stück	

## Betápláló sorkapcsok



Betápláló moduljaink lehetővé teszik a kezelést a rendszer betáplálása során. Például a kábel hajlítási sugara csökkenthető oldalbemenetes betápláló modul használatával.

## Általános rendelési adatok

Típus	FIT 50 SN/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6659100000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671438	
Qty.	3 Stück	
Típus	FIT 25 SN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6659060000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
Qty.	10 Stück	
Típus	FIT 25 GN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6659050000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
Qty.	10 Stück	
Típus	FIT 50 GN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6659070000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671469	
Qty.	3 Stück	

**S-3L+9-1000/16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tartozékok**

Típus	FIT 50 GN/F	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6659090000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
Qty.	3 Stück	
Típus	FIT 50 SN	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6659080000</a>	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
Qty.	3 Stück	