


S-3L-27-1000/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Similar to illustration

A 3 pólusú, tűskés típusú fáziselosztó gyűjtősíneket potenciáelosztásra használják a vezérlőszekrény más komponenseihez, például megszakítóhoz, maradékáram-megszakítóhoz és más telepítési eszközökhöz.

Általános rendelési adatok

Verzió	Keresztösszekötő (kapocs), Pólusszám: 36, Osztás, mm (P): 27.00, 80 A, szürke
Rendelési szám	2658680000
Típus	S-3L-27-1000/16
GTIN (EAN)	4050118671841
Qty.	20 Stück

S-3L-27-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	15 mm	Mélység (coll)	0,591 inch
Magasság	27,5 mm	Magasság (coll)	1,083 inch
Szélesség	1 016 mm	Szélesség (coll)	40 inch
Nettó tömeg	126,5 g		

Anyag adatok

Szín	szürke
------	--------

Méretetek

Osztás, mm (P)	27 mm
----------------	-------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	16 mm ²	Névleges áram	80 A
-------------------------	--------------------	---------------	------

Általános

Pólusszám	36
-----------	----

Besorolások

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9,1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	CE Declaration of Conformity
Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

S-3L-27-1000/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Rajz



Tartozékok

Betápláló sorkapcsok



Betápláló moduljaink lehetővé teszik a kezelést a rendszer betáplálása során. Például a kábel hajlítási sugara csökkenthető oldalbemenetes betápláló modul használatával.

Általános rendelési adatok

Típus	FIT 25 SN	Verzió
Rendelési szám	6659060000	Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Qty.	10 Stück	
Típus	FIT 50 SN/F	Verzió
Rendelési szám	6659100000	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Qty.	3 Stück	
Típus	FIT 50 GN/F	Verzió
Rendelési szám	6659090000	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Qty.	3 Stück	
Típus	FIT 50 GN	Verzió
Rendelési szám	6659070000	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Qty.	3 Stück	
Típus	FIT 25 GN	Verzió
Rendelési szám	6659050000	Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Qty.	10 Stück	
Típus	FIT 50 SN	Verzió
Rendelési szám	6659080000	Segédcsatlakozás (kapocs), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Qty.	3 Stück	

S-3L-27-1000/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Zárósapkák és fedelek**

A zárósapkák és fedelek biztosítják a szükséges kúszótávolságot a rendszerben, még a gyűjtősínek megfelelő hossza vágása után vagy szabadonálló érintkezők esetén is, ezenkívül az ujjak biztonságát is garantálják, összhangban a DIN EN 50274 szabvány előírásaival.

Általános rendelési adatok

Típus	END CAP G+S 3L/16	Verzió
Rendelési szám	6659600000	Kapocsfedél, szürke
GTIN (EAN)	4050118673548	
Qty.	10 Stück	
Típus	PROTECTION COVER G+S /5	Verzió
Rendelési szám	6659040000	Kapocsfedél, sárga
GTIN (EAN)	4050118671490	
Qty.	10 Stück	