

G-4L-210/16 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

4-poliga gaffeltyp fasfördelningsstänger används för potentialfördelning till andra komponenter i manöverskåpet, såsom brytare, jordfelsbrytare och andra installationsanordningar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Fas-samlingskena (plintar), 80, Antal poler: 12, Iso- lerad: Ja, 16 |
| Art.nr. | 2658720000 |
| Typ | G-4L-210/16 C |
| GTIN (EAN) | 4050118671803 |
| Förp. | 20 Stück |

G-4L-210/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup | 20,2 mm | Byggdjup (tum) | 0,795 inch |
| Höjd | 28,5 mm | Bygghöjd (tum) | 1,122 inch |
| Bredd | 210 mm | Byggbredd (tum) | 8,268 inch |
| Nettovikt | 137 g | | |

Allmänt

| | |
|-------------|----|
| Antal poler | 12 |
|-------------|----|

Märkdata

| | | | |
|-----------|--------------------|--------------|-------|
| Märkarea | 16 mm ² | Märkspänning | 400 V |
| Märkström | 80 A | | |

Materialdata

| | |
|---------|-----|
| Färgkod | grå |
|---------|-----|

Mått

| | |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 17,8 mm |
|------------------|---------|

Ytterligare tekniska data

| | |
|----------------------------|-----|
| explosionstestat utförande | Nej |
|----------------------------|-----|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC000215 | ETIM 8.0 | EC000215 |
| ETIM 9.0 | EC000215 | ECLASS 11.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-13-06 | ECLASS 13.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Godkännanden

| | |
|--------------|---|
| Godkännanden |  |
|--------------|---|

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|---|--|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | CE Declaration of Conformity |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |

G-4L-210/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning



G-4L-210/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Frontkåpor och beröringsskydd



Ändlock och kåpor säkerställer de krypavståndet i systemet finns även efter det att bussarna har kapats till längd eller när det gäller fristående kontakter, och fingersäkerhetsgaranti i enlighet med DIN EN 50274.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | END CAP G+S 4L/16 | Utförande |
| Art.nr. | 2659030000 | Plintskydd, grå, Höjd: 21.2 mm, Bredd: 8.3 mm, Djup: 16.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671506 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | PROTECTION COVER G+S /5 | Utförande |
| Art.nr. | 2659040000 | Plintskydd, gul, Höjd: 18.3 mm, Bredd: 8.1 mm, Djup: 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | |
| Förp. | 10 Stück | |

Plintmatning



Våra moduler för inmatning underlättar hanteringen vid matning av systemet. Böjradie i kabeln kan till exempel minskas genom att använda en inmatningsmetod med sidoingång.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FIT 25 GN | Utförande |
| Art.nr. | 2659050000 | Extraanslutning (plint), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | FIT 50 SN/F | Utförande |
| Art.nr. | 2659100000 | Extraanslutning (plint), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | |
| Förp. | 3 Stück | |
| Typ | FIT 50 SN | Utförande |
| Art.nr. | 2659080000 | Extraanslutning (plint), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| Förp. | 3 Stück | |
| Typ | FIT 25 SN | Utförande |
| Art.nr. | 2659060000 | Extraanslutning (plint), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| Förp. | 10 Stück | |

Skapandedatum den 10 november 2024 20:23:27 CET

Katalogversion 26.10.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

G-4L-210/16 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FIT 50 GN/F | Utförande |
| Art.nr. | 2659090000 | Extraanslutning (plint), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| Förp. | 3 Stück | |
| Typ | FIT 50 GN | Utförande |
| Art.nr. | 2659070000 | Extraanslutning (plint), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| Förp. | 3 Stück | |