


G-4L+9-1000/16 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar to illustration

4-poliga gaffeltyp fasfördelningsstänger används för potentialfördelning till andra komponenter i manöverskåpet, såsom brytare, jordfelsbrytare och andra installationsanordningar.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Överkoppling (plint), Antal poler: 48, Delning i mm (P): 17.80, 80 A, grå
Art.nr.	2658780000
Typ	G-4L+9-1000/16 C
GTIN (EAN)	4050118671742
Förp.	15 Stück

G-4L+9-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	20,2 mm	Byggdjup (tum)	0,795 inch
Höjd	28,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,122 inch
Bredd	1 016 mm	Byggbredd (tum)	40 inch
Nettovikt	523,933 g		

Allmänt

Antal poler	48
-------------	----

Märkdata

Märkarea	16 mm ²	Märkström	80 A
----------	--------------------	-----------	------

Materialdata

Färgkod	grå
---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	17,8 mm
------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Godkännanden

Godkännanden	
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	CE Declaration of Conformity
Kataloger	Catalogues in PDF-format

G-4L+9-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Ritning



G-4L+9-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Frontkåpor och beröringsskydd



Ändlock och kåpor säkerställer de krypavståndet i systemet finns även efter det att bussarna har kapats till längd eller när det gäller fristående kontakter, och fingersäkerhetsgaranti i enlighet med DIN EN 50274.

Allmänna beställningsdata

Typ	END CAP G+S 4L/16	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659030000	Plintskydd, grå
GTIN (EAN)	4050118671506	
Förp.	10 Stück	
Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659040000	Plintskydd, gul
GTIN (EAN)	4050118671490	
Förp.	10 Stück	

Plintmatning



Våra moduler för inmatning underlättar hanteringen vid matning av systemet. Böjradie i kabeln kan till exempel minskas genom att använda en inmatningsmetod med sidoingång.

Allmänna beställningsdata

Typ	FIT 50 SN/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659100000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Förp.	3 Stück	
Typ	FIT 25 SN	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659060000	Extraanslutning (plint), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Förp.	10 Stück	
Typ	FIT 25 GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659050000	Extraanslutning (plint), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Förp.	10 Stück	
Typ	FIT 50 GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659070000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Förp.	3 Stück	

Skapandedatum den 9 maj 2024 20:55:25 CEST

G-4L+9-1000/16 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

Typ	FIT 50 GN/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659090000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Förp.	3 Stück	
Typ	FIT 50 SN	Artikelbeteckning
Art.nr.	2659080000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Förp.	3 Stück	