

FIT 25 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Betápláló moduljaink lehetővé teszik a kezelést a rendszer betáplálása során. Például a kábel hajlítási sugara csökkenthető oldalbemenetes betápláló modul használatával.

Általános rendelési adatok

Verzió	Segédcsatlakozás (kapocs), 25 mm ²
Rendelési szám	2659050000
Típus	FIT 25 GN
GTIN (EAN)	4050118671483
Qty.	10 Stück

FIT 25 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	19,5 mm	Mélység (coll)	0,768 inch
Magasság	34 mm	Magasság (coll)	1,339 inch
Szélesség	13,5 mm	Szélesség (coll)	0,531 inch
Nettó tömeg	10 g		

Anyag adatok

Szín	szürke
------	--------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	25 mm ²	Névleges áram	101 A
-------------------------	--------------------	---------------	-------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-08

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--