

## FIT 25 SN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Produktillustration



Våra moduler för inmatning underlättar hanteringen vid matning av systemet. Böjradie i kabeln kan till exempel minskas genom att använda en inmatningsmetod med sidoring.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Extraanslutning (plint), 25 mm <sup>2</sup>
Art.nr.	<a href="#">2659060000</a>
Typ	FIT 25 SN
GTIN (EAN)	4050118671476
Förp.	10 Stück

## FIT 25 SN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	19,5 mm	Byggdjup (tum)	0,768 inch
Höjd	35,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,398 inch
Bredd	13,5 mm	Byggbredd (tum)	0,531 inch
Nettovikt	10 g		

## Allmänt

Antal poler	1
-------------	---

## Märkdata

Märkarea	25 mm <sup>2</sup>	Märkström	101 A
----------	--------------------	-----------	-------

## Materialdata

Färgkod	grå
---------	-----

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-08

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>