

FIT 50 SN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Naše vstupní moduly usnadňují manipulaci při napájení systému. Poloměr ohybu kabelu lze například snížit pomocí vstupního modulu s postranním vstupem.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Pomocné připojení (svorka), 50 mm ²
Objednávací číslo	2659080000
Typ	FIT 50 SN
GTIN (EAN)	4050118671452
Množství	3 ks

FIT 50 SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	27 mm	Hloubka (v palcích)	1,063 inch
Výška	39,7 mm	Výška (v palcích)	1,563 inch
Šířka	17,8 mm	Šířka (v palcích)	0,701 inch
Čistá hmotnost	28 g		

Údaje materiálu

Barevný	Šedá
---------	------

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	50 mm ²	Jmenovitý proud	150 A
------------------	--------------------	-----------------	-------

Všeobecně

Počet pólů	1
------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-08

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--