

FIT 50 SN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Våra moduler för inmatning underlättar hanteringen vid matning av systemet. Böjradie i kabeln kan till exempel minskas genom att använda en inmatningsmetod med sidoring.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Extraanslutning (plint), 50 mm ² |
| Art.nr. | 2659080000 |
| Typ | FIT 50 SN |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 |
| Förp. | 3 Stück |

FIT 50 SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup | 27 mm | Byggdjup (tum) | 1,063 inch |
| Höjd | 39,7 mm | Bygghöjd (tum) | 1,563 inch |
| Bredd | 17,8 mm | Byggbredd (tum) | 0,701 inch |
| Nettovikt | 28 g | | |

Allmänt

| | |
|-------------|---|
| Antal poler | 1 |
|-------------|---|

Märkdata

| | | | |
|----------|--------------------|-----------|-------|
| Märkarea | 50 mm ² | Märkström | 150 A |
|----------|--------------------|-----------|-------|

Materialdata

| | |
|---------|-----|
| Färgkod | grå |
|---------|-----|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-08 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|-----------|--|
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|