

CB-UVR 200/3,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



UV-resistent polyamid 6.6 garanterar överlägsen hållbarhet för våra specialbuntband även i stark UV-strålning. Passar utmärkt för kontinuerlig användning utomhus.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Buntband, 3,5 x 200 mm, Polyamid 66, 130 N
Art.nr.	2659330000
Typ	CB-UVR 200/3,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682694
Förp.	100 Stück

CB-UVR 200/3,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	200 mm	Bygghöjd (tum)	7,874 inch
Bredd	3,5 mm	Byggbredd (tum)	0,138 inch
Nettovikt	0,94 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...85 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	105 °C		

Installationsmaterial

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Bunt diameter, max.	50 mm
Bunt diameter, min.	3 mm	Draghållfasthet	130 N
Draghållfasthet (pund-kraft)	29 lbf	Halogener	Nej
Kabel diameter max.	50 mm	Kan öppnas igen	Nej
Material	Polyamid 66	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	UV-beständig	Ja

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E317499

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity
Kataloger	Catalogues in PDF-format

CB-UVR 200/3,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

