

CB-UVR 200/4,8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



UV-resistant polyamide 6.6 ensures long durability of our special cable ties even with strong UV radiation. Ideal for continuous outdoor use.

Általános rendelési adatok

Verzió	Kábelkötők, 4,8 x 200 mm, Poliamid 66, 220 N
Rendelési szám	2659340000
Típus	CB-UVR 200/4,8 BK
GTIN (EAN)	4050118682809
Qty.	100 Stück

CB-UVR 200/4,8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	200 mm	Magasság (coll)	7,874 inch
Szélesség	4,8 mm	Szélesség (coll)	0,189 inch
Nettó tömeg	1,38 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...85 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	105 °C		

Szerelőanyagok

Anyag	Poliamid 66	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	50 mm	Szakítószilárdság	220 N
Szakítószilárdság	49 lbf	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
UV-álló	Igen	Újra megnyitáshoz	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9,1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E317499

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CB-UVR 200/4,8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

