

**CB-HTR 140/3,5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Наши температурно-стабилизированные кабельные стяжки изготовлены из полиамида 6.6, чтобы выдерживать постоянное использование при температурах до +125 °C.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Соединитель кабеля, 3.5 x 140 mm, Полиамид 66, 180 N
Номер для заказа	<a href="#">2659380000</a>
Тип	CB-HTR 140/3,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682847
Кол.	100 Шт.

## CB-HTR 140/3,5 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	140 мм	Высота (в дюймах)	5,512 inch
Ширина	3,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,138 inch
Масса нетто	0,6 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...125 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C
Температура при длительном использовании, макс.	125 °C		

## Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Диаметр кабеля, макс.	35 мм
Диаметр пучка, макс.	32 мм	Диаметр пучка, мин.	2,5 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 66
Открыть повторно	Нет	Предел прочности при растяжении	180 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	40 lbf	Температурный диапазон, макс..	125 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Устойчивый к УФ-лучам	Нет

## Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EU Declaration of Conformity](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

**CB-HTR 140/3,5 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

