

**CB-HTR 200/4,8 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Våra värmestabiliserade buntband är tillverkade av polyamid 6.6 för att klara kontinuerlig användning i temperaturer upp till +125 °C.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Buntband, 4.8 x 200 mm, Polyamid 66, 220 N
Art.nr.	<a href="#">2659400000</a>
Typ	CB-HTR 200/4,8 BK
GTIN (EAN)	4050118682861
Förp.	100 Stück

## CB-HTR 200/4,8 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	200 mm	Bygghöjd (tum)	7,874 inch
Bredd	4,8 mm	Byggbredd (tum)	0,189 inch
Nettovikt	1,4 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...125 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C		

## Installationsmaterial

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Bunt diameter, max.	50 mm
Bunt diameter, min.	3 mm	Draghållfasthet	220 N
Draghållfasthet (pund-kraft)	49 lbf	Halogener	Nej
Kabel diameter max.	50 mm	Kan öppnas igen	Nej
Material	Polyamid 66	Temperaturområde för användning max.	125 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	UV-beständig	Nej

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[EU Declaration of Conformity](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

**CB-HTR 200/4,8 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

