

## CB-HTR 365/7,5 NC


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Our heat-stabilised cable ties made of polyamide 6.6 are suitable for continuous use at temperatures up to +125°C.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Kábelkötők, 7.5 x 365 mm, Poliamid 66, 540 N |
| Rendelési szám | <a href="#">2659480000</a>                   |
| Típus          | CB-HTR 365/7,5 NC                            |
| GTIN (EAN)     | 4050118682946                                |
| Qty.           | 100 Stück                                    |

## CB-HTR 365/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Magasság    | 365 mm | Magasság (coll)  | 14,37 inch |
| Szélesség   | 7,5 mm | Szélesség (coll) | 0,295 inch |
| Nettó tömeg | 4,21 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                                     |              |                                     |        |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány        | -40...125 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 125 °C       |                                     |        |

## Szerelőanyagok

|                                    |             |                                    |        |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|
| Anyag                              | Poliamid 66 | Halogén                            | Nem    |
| Kábelátmérő, max.                  | 100 mm      | Kötegelési átmérő, max.            | 100 mm |
| Kötegelési átmérő, min.            | 8 mm        | Szakítószilárdság                  | 540 N  |
| Szakítószilárdság                  | 121 lbf     | UL 94 éghetőségi osztály           | V-2    |
| UV-álló                            | Nem         | Újra megnyitáshoz                  | Nem    |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 125 °C      | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000046    | ETIM 7.0    | EC000046    |
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-07-02 | ECLASS 9,1  | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity

[EU Declaration of Conformity](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

**CB-HTR 365/7,5 NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

