


CB-HTR 365/7,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Наши температурно-стабилизированные кабельные стяжки изготовлены из полиамида 6.6, чтобы выдерживать постоянное использование при температурах до +125 °C.

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединитель кабеля, 7.5 x 365 mm, Полиамид 66, 540 N
Номер для заказа	2659480000
Тип	CB-HTR 365/7,5 NC
GTIN (EAN)	4050118682946
Кол.	100 Шт.

CB-HTR 365/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	365 мм	Высота (в дюймах)	14,37 inch
Ширина	7,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,295 inch
Масса нетто	4,21 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...125 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C
Температура при длительном использовании, макс.	125 °C		

Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Диаметр кабеля, макс.	100 мм
Диаметр пучка, макс.	100 мм	Диаметр пучка, мин.	8 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 66
Открыть повторно	Нет	Предел прочности при растяжении	540 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	121 lbf	Температурный диапазон, макс..	125 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Устойчивый к УФ-лучам	Нет

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EU Declaration of Conformity](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

CB-HTR 365/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

