

CB-VT 200/3,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Our self-extinguishing cable ties are suitable for environments with increased fire protection requirements. They comply with EN45545 and are suitable for use in rail vehicles.

Általános rendelési adatok

Verzió	Kábelkötők, 3,5 x 200 mm, Poliamid 66, 180 N
Rendelési szám	2659510000
Típus	CB-VT 200/3,5 WT
GTIN (EAN)	4050118682977
Qty.	100 Stück

CB-VT 200/3,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	200 mm	Magasság (coll)	7,874 inch
Szélesség	3,5 mm	Szélesség (coll)	0,138 inch
Nettó tömeg	0,96 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...85 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	85 °C		

Szerelőanyagok

Anyag	Poliamid 66	Halogén	Nem
Kábelátmérő, max.	50 mm	Kötegelési átmérő, max.	50 mm
Kötegelési átmérő, min.	3 mm	Szakítószilárdság	180 N
Szakítószilárdság	40 lbf	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UV-álló	Nem	Újra megnyitáshoz	Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	85 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9,1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity

[EU Declaration of Conformity](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

CB-VT 200/3,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

