

CB-VT 290/4,5 WT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Våra framhårdiga buntband passar i miljöer där brand-skyddsbehovet är mycket högt. De uppfyller EN 45545 för användning i järnvägsfordon.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Buntband, 4,5 x 290 mm, Polyamid 66, 220 N
Art.nr.	2659530000
Typ	CB-VT 290/4,5 WT
GTIN (EAN)	4050118682991
Förp.	100 Stück

CB-VT 290/4,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	290 mm	Bygghöjd (tum)	11,417 inch
Bredd	4,5 mm	Byggbredd (tum)	0,177 inch
Nettovikt	1,9 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...85 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	85 °C		

Installationsmaterial

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Buntdiameter, max.	78 mm
Buntdiameter, min.	3,5 mm	Draghållfasthet	220 N
Draghållfasthet (pund-kraft)	49 lbf	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	79 mm	Kan öppnas igen	Nej
Material	Polyamid 66	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	UV-beständig	Nej

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[EU Declaration of Conformity](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

CB-VT 290/4,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

