

CB-VT 365/7,5 WT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Naše samozhášecí kabelové pásky jsou vhodné do prostředí s náročnými požadavky požární ochrany. Splňují normu EN45545 pro použití v železničních vozidlech.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelové vázací pásky, 7.5 x 365 mm, Polyamid 66, 540 N
Objednací číslo	2659540000
Typ	CB-VT 365/7.5 WT
GTIN (EAN)	4050118683004
Množství	100 ks

CB-VT 365/7,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	365 mm	Výška (v palcích)	14,37 inch
Šířka	7,5 mm	Šířka (v palcích)	0,295 inch
Čistá hmotnost	4,21 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...85 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-40 °C
Trvalá provozní teplota, max.	85 °C		

Instalační materiály

Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polyamid 66	Odolné proti UV záření	Ne
Pevnost v tahu	540 N	Pevnost v tahu (síla v librách)	121 lbf
Pro znovuotevření	Ne	Průměr kabelu, max.	100 mm
Průměr svazku, max.	100 mm	Průměr svazku, min.	8 mm
Rozsah provozní teploty, max.	85 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [EU Declaration of Conformity](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

CB-VT 365/7,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

