

## FP ENC BS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledningar.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|                   |  |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | FieldPower® kapsling, 191 mm, 191 mm, 113 mm, IP65, i komplett skick, glasfiberförstärkt polykarbonat, svart |
| Art.nr.           | <a href="#">2659720000</a>   |
| Typ               | FP ENC BS 113 2C   |
| GTIN (EAN)        | 4050118703238  |
| Förp.             | 1 Stück  |

## FP ENC BS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |          |                 |            |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Djup      | 113 mm   | Byggdjup (tum)  | 4,449 inch |
| Höjd      | 191 mm   | Bygghöjd (tum)  | 7,52 inch  |
| Bredd     | 191 mm   | Byggbredd (tum) | 7,52 inch  |
| Nettovikt | 423,69 g |                 |            |

## Temperaturer

|                 |                |                 |                |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C | Drifttemperatur | -40 °C...85 °C |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|

## Allmänna uppgifter

|                           |                                  |                                |                                 |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Material                  | Polykarbonat, glasfiberförstärkt | Kapslingsmaterial              | glasfiberförstärkt polykarbonat |
| Silikon                   | Nej                              | Färgkod                        | svart                           |
| Skyddsklass               | IP65, i komplett skick           | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | 5VA                             |
| Vridmoment för locksruvar | 2 Nm                             | Fastsättning av lock           | TX20-skrivar                    |
| Monteringsanvisning       | Locksruvar ingår                 |                                |                                 |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000261    | ETIM 7.0    | EC000261    |
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|            |  |
|------------|--|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | 5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10           |

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Nedladdningar

|   |   |
|---|---|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a>  |
| Teknikuppgifter Data                                | <a href="#">CAD data – STEP</a><br><a href="#">Application notes – Application note FieldPower® size 2 and 3 plastic enclosure temperature information</a><br><a href="#">Application notes – Applikationshinweis FieldPower® Größe 2 und 3 Kunststoffgehäuse Temperaturbewertung</a> |
| Användardokumentation                               | <a href="#">Manual FieldPower® enclosure size 2</a>   |
| Kataloger   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

## FP ENC BS 113 2C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

FP ENC ... S 113 2C



## FP ENC BS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Generation 2



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledningar.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | FP ENC BS 042 2B           | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2659710000</a> | FieldPower® kapsling, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, i komplett |
| GTIN (EAN) | 4050118704075              | skick, glasfiberförstärkt polykarbonat, svart                 |
| Förp.      | 1 Stück                    |   |

## Bits E6.3 - Torx®



Weidmüller bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda hårdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentsvärden, som ligger långt över dem som anges i de gällande DIN-normerna:

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
- DIN 5263 för Spår-Bits,
- Camcar-Norm för TORX-bitsDet innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten.

## Fördelar:

- Lämplig för alla skruvjobb. På grund av deras enastående hårdhetsvärden på 59–61 HRC är de lämpliga för användning med både manuella verktyg och kraftverktyg.
- God slittålighet och därmed lång livslängd.
- Optimal passning i DIN-skruvar för lågt slitage och optimal vridmomentsöverföring.
- Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | BIT E6,3 T20 X 150         | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">2821510000</a> | Montageverktyg    |
| GTIN (EAN) | 4064675359050              |                   |
| Förp.      | 50 Stück                   |                   |

## FP ENC BS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Montageskenor för beröringsskydd i plast



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar. Kabeltätningar, montageskenor, låsningselement och mycket mer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | FP ENC DR07 142 XC P       | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2633510000</a> | FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 142 mm, för plastlock |
| GTIN (EAN) | 4050118664393              |   |
| Förp.      | 5 Stück                    |   |

## DMS PRO



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla montageriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeter Noggrannhet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | DMS PRO                    | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">1479120000</a> | Montageverktyg    |
| GTIN (EAN) | 4050118287011              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |