

FP ENC TS 113 2C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 ВА.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Корпуса FieldPower®, 191 mm, 191 mm, 113 mm, IP65, в комплексном состоянии, Поликарбонат, прозрачный |
| Номер для заказа | 2659730000 |
| Тип | FP ENC TS 113 2C |
| GTIN (EAN) | 4050118703252 |
| Кол. | 1 Шт. |

FP ENC TS 113 2C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Глубина | 113 мм | Глубина (дюймов) | 4,449 inch |
| Высота | 191 мм | Высота (в дюймах) | 7,52 inch |
| Ширина | 191 мм | Ширина (в дюймах) | 7,52 inch |
| Масса нетто | 402,69 g | | |

Температуры

| | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Температура хранения | -40 °C...85 °C | Рабочая температура | -40 °C...85 °C |
|----------------------|----------------|---------------------|----------------|

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Материал | Поликарбонат | Материал корпуса | Поликарбонат |
| Силикон | Нет | Цветовой код | прозрачный |
| Вид защиты | IP65, в комплексном состоянии | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Момент затяжки для винтов крышки | 2 Nm | Прикрепление крышки | Винты TX20 |
| Указание по установке | Винты с крышкой включены | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts |
| Технические данные | CAD data – STEP Application notes – Application note FieldPower® size 2 and 3 plastic enclosure temperature information Application notes – Applikationshinweis FieldPower® Größe 2 und 3 Kunststoffgehäuse Temperaturbewertung Success story – FieldPower® customer reference PRO-EL Success story – FieldPower® Kundenreferenz PRO-EL Application note FieldPower® ur20 and uc20 Applikationshinweis FieldPower® ur20 und uc20 |
| Пользовательская документация | Manual FieldPower® enclosure size 2 |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |


FP ENC TS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

FP ENC ... S 113 2C



FP ENC TS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Generation 2



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 ВА.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | FP ENC BS 042 2B | Исполнение |
| Номер для заказа | 2659710000 | Корпуса FieldPower®, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, в |
| GTIN (EAN) | 4050118704075 | комплексном состоянии, армированный стекловолокном |
| Кол. | 1 Шт. | поликарбонат, черный |

Клеммные рейки для пластиковых крышек



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®.

Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | FP ENC DR07 142 XC P | Исполнение |
| Номер для заказа | 2633510000 | Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 142 mm, для |
| GTIN (EAN) | 4050118664393 | пластмассовой крышки |
| Кол. | 5 Шт. | |

FP ENC TS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|----------------------|
| Тип | DMS PRO | Исполнение |
| Номер для заказа | 1479120000 | Сборочный инструмент |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | |
| Кол. | 1 шт. | |

Аксессуары

Bits E6,3 - Torx®



Биты Weidmüller - это стандартные биты, очень популярные у пользователей благодаря своему высокому качеству, большому ассортименту и КПД. За счет управляемого компьютером метода затвердевания компания Weidmüller может гарантировать неизменно высокий стандарт качества. Используемое высококачественное сырье обеспечивает значения крутящего момента значительно выше любых указанных в соответствующих стандартах DIN:

- DIN 5261 для бит PH/PZ;
- DIN 5263 для шлицевых бит;

• стандарт Samcat для бит TORX. Это означает длительный срок службы при высоких крутящих моментах, тем самым обеспечивая идеальные условия использования в стандартных ситуациях.

Преимущества:

- Подходят для всех типов винтов. Благодаря отличной твердости с величиной 59-61 HRC они подходят для использования как с механическими, так и с электрическими инструментами.
- Высокая износостойчивость обеспечивает длительный ожидаемый срок службы.
- Оптимальная посадка во всех винтах DIN означает низкий износ и оптимальную передачу крутящего момента.
- Изготовлено в соответствии с профессиональными критериями качества согласно применимым стандартам ISO с неизменно высоким стандартом качества.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|----------------------|
| Тип | BIT E6,3 T20 X 150 | Исполнение |
| Номер для заказа | 40641510000 | Сборочный инструмент |
| GTIN (EAN) | 4064675359050 | |
| Кол. | 50 Шт. | |