

## FP ENC AS 178 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghetőségi osztály követelményeinek.

- A „TS 35 PT6” kalapsín-modul és a PT6 csatlakoztató egység egyszerűen felpattintható.
- A csuklós lezárások konfekcionált dugaszolható kábelek használatát is lehetővé teszik.
- A magas fedélváltakozatok lehetővé teszik az eszköz telepítését.

A kábelvégelzárókat a tartozékok között találja.

## Általános rendelési adatok

Verzió	FieldPower® házak, 191 mm, 191 mm, 178 mm, IP65, kész állapotban, Alumínium, Aluminium
Rendelési szám	<a href="#">2659740000</a>
Típus	FP ENC AS 178 2C
GTIN (EAN)	4050118703245
Qty.	1 Stück

## FP ENC AS 178 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	178 mm	Mélység (coll)	7,008 inch
Magasság	191 mm	Magasság (coll)	7,52 inch
Szélesség	191 mm	Szélesség (coll)	7,52 inch
Nettó tömeg	2 339,62 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

## Általános adatok

Anyag	Alumínium	Ház anyaga	Alumínium
Szilikon	Nem	Szín	Aluminium
Védelmi osztály	IP65, kész állapotban	Fedélsavarak nyomatéka	2 Nm
Fedél kiegészítő	TX20 csavar	Telepítési útmutató	Fedélsavarak mellékelve

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Manual FieldPower® enclosure size 2</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## Tartozékok

## E6,3 szerszámbetétek - Torx®



A Weidmüller bitek standard bitek, amelyek rendkívül népszerűen a felhasználók körében a kiváló minőségnek, a széles választéknak és a hatékonyságnak köszönhetően. A számítógépes vezérlésű módszer lehetővé teszi a Weidmüller számára, hogy állandó kiváló minőséget garantáljon.

A használt kiváló minőségű nyersanyagok a vonatkozó DIN-szabványokban meghatározottaknál sokkal nagyobb nyomatékok elérését teszik lehetővé.

- DIN 5261 a PH/PZ bitekre vonatkozóan,
- DIN 5263 a hasított bitekre vonatkozóan,
- Camcar standard TORX bitekre vonatkozóan

Ez hosszú élettartamot jelent nagy nyomatékokon, és ezért ideális feltételeket a standard helyzetek számára.

## Az előnyök:

- Valamennyi csavartípushoz alkalmas. A 59-61 HRC kiváló keménységi értékei miatt mind kézi, mind mechanikus szerszámokhoz alkalmas.
- Megfelelő kopásállóság és így hosszú várható élettartam.
- Kisebb kopást és optimális nyomatékátvitelt jelent, hogy optimálisan illeszkedik minden DIN csavarba.
- A vonatkozó ISO-szabványok szerinti professzionális minőségi kritériumok alapján gyártva állandó kiváló minőséggel.

## Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 T20 X 150	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">821510000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4064675359050	
Qty.	50 Stück	

## FP ENC AS 178 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Generation 2



A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghetőségi osztály követelményeinek.

- A „TS 35 PT6” kalapsín-modul és a PT6 csatlakoztató egység egyszerűen felpattintható.
- A csuklós lezárások konfekcionált dugaszolható kábelek használatát is lehetővé teszik.
- A magas fedélváltozatok lehetővé teszik az eszköz telepítését.

A kábelvégelzárókat a tartozékok között találja.

## Általános rendelési adatok

Típus	FP ENC BS 042 2B	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">659710000</a>	FieldPower® házak, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, kész
GTIN (EAN)	4050118704075	állapotban, üvegszál erősítésű polikarbonát, fekete
Qty.	1 Stück	

## Sorkapocssínek alumínium fedélhez



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka. Kábeltömítések, sorkapocssínek, rögzítőelemek és sok minden más.

## Általános rendelési adatok

Típus	FP ENC DR07 080 XC A	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">633730000</a>	Field Power® sorkapocssín, Acél, horganyzott, 80 mm, alumínium
GTIN (EAN)	4050118664379	fedélhez
Qty.	5 Stück	
Típus	FP ENC DR15 68 XC A	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">600046634</a>	Field Power® sorkapocssín, Acél, horganyzott, 68 mm, alumínium
GTIN (EAN)	4050118686586	fedélhez
Qty.	5 Stück	

## FP ENC AS 178 2C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DMS PRO



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

## Általános rendelési adatok

Típus	DMS PRO	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1479120000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118287011	
Qty.	1 Stück	