

IE-FCI-PWB-DK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Vložka Power velká, Typ K, Samice, DK
Objednací číslo	2661340000
Typ	IE-FCI-PWB-DK
GTIN (EAN)	4050118675429
Množství	1 ks

IE-FCI-PWB-DK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 28,09 g

Teploty

Provozní teplota -5 °C...40

Obecné údaje

Plocha konektoru	Typ K	Stupeň krytí	IP20
Typ vložky	Vložka Power velká		

Technické údaje

Hlavní materiál krytu	Polykarbonát PC	Jmenovité napětí (AC)	250 V
Jmenovitý proud	13 A		

Upnutelné vodiče

Délka odizolování 13 mm

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky 1.5 ... 2.5 mm²

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky	max.	2,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou 1.5 ... 1.5 mm²

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou	max.	1,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²

Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky	max.	2,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²

Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky 1.5 ... 2.5 mm²Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou 1.5 ... 1.5 mm²

Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou	min.	1,5 mm ²
	max.	1,5 mm ²

Průřez připojení vodiče, pevný	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²

Průřez připojení vodiče, pevný 1.5 ... 2.5 mm²

Typ připojení PUSH IN

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Socket Insert Overview EN Socket Insert Overview DE Designation key / Type key
Katalogy	Catalogues in PDF-format

Datum vytvoření 18. května 2024 3:46:56 CEST


Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-FCI-PWB-DK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Rozměrový výkres****Rozměrový výkres**