

**CD 60X40 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Välordnade och skyddade kablar utgör grunden för installation, underhåll och säker drift. Dessa krav gäller i extra hög grad i explosionsskyddade områden. Enligt DIN EN 60079-14 är dessa kabelkanaler lämpliga för kablar som innehåller egensäkra kretsar.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| Art.nr.           | <a href="#">2662480000</a>                |
| Typ               | CD 60X40 4/6 BL                           |
| GTIN (EAN)        | 4050118684988                             |
| Förp.             | 36 m                                      |

## CD 60X40 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |          |                 |            |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Höjd      | 60 mm    | Bygghöjd (tum)  | 2,362 inch |
| Bredd     | 40 mm    | Byggbredd (tum) | 1,575 inch |
| Längd     | 2 000 mm | Bygglängd (tum) | 78,74 inch |
| Nettovikt | 464 g    |                 |            |

## Temperaturer

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Temperaturområde för användning | -5...60 °C |
|---------------------------------|------------|

## Allmänna uppgifter

|                                 |                                |                        |                  |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94  | V-0                            | Färgkod                | blå              |
| Halogener                       | Ja                             | Ingår i leverans       | Kabelkanal, Lock |
| Lock                            | Ja                             | Material               | PVC/blyfri       |
| Normer                          | I enlighet med DIN SS-EN 50085 | Sidopanelens utförande | slitsad          |
| Slitsavstånd                    | 6 mm                           | Slitsbredd             | 4 mm             |
| Temperaturområde för användning | -5...60 °C                     |                        |                  |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ETIM 9.0    | EC000012    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |             |             |

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Nedladdningar

|           |  |
|-----------|--|
| Kataloger | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|--|

## CD 60X40 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Plan

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ        | CD-RET 40                  | Artikelbeteckning      |
| Art.nr.    | <a href="#">2554020000</a> | Samlare för kabelkanal |
| GTIN (EAN) | 4050118564150              |                        |
| Förp.      | 500 Stück                  |                        |
| Typ        | CD-RET 60                  | Artikelbeteckning      |
| Art.nr.    | <a href="#">2554030000</a> | Samlare för kabelkanal |
| GTIN (EAN) | 4050118564167              |                        |
| Förp.      | 500 Stück                  |                        |

## Sidoarm

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | CD-RETA                    | Artikelbeteckning        |
| Art.nr.    | <a href="#">2554080000</a> | Samlararm för kabelkanal |
| GTIN (EAN) | 4050118564204              |                          |
| Förp.      | 100 Stück                  |                          |

## CD 60X40 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Märkning



Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | CD-LBH                     | Artikelbeteckning                           |
| Art.nr.    | <a href="#">2562850000</a> | Kontaktskenehållare för kabelkanal, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691              |   |
| Förp.      | 150 Stück                  |   |
| Typ        | CD-LB                      | Artikelbeteckning                           |
| Art.nr.    | <a href="#">2562680000</a> | Kontaktskena för kabelkanal, 15 mm x        |
| GTIN (EAN) | 4050118571646              |   |
| Förp.      | 150 Stück                  |   |
| Typ        | CD-LBK                     | Artikelbeteckning                           |
| Art.nr.    | <a href="#">2554120000</a> | Kontaktskenesats för kabelkanal, 30 mm x    |
| GTIN (EAN) | 4050118564242              |   |
| Förp.      | 20 Stück                   |   |

## Nit och lock

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | EXRV 4.5                   | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2562700000</a> | Spretnit, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622              |                     |
| Förp.      | 1 000 Stück                |                     |
| Typ        | EXRV-T 4.5                 | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2562720000</a> | Spretnitverktyg     |
| GTIN (EAN) | 4050118571578              |                     |
| Förp.      | 4 Stück                    |                     |
| Typ        | EXRV 6.5                   | Artikelbeteckning   |
| Art.nr.    | <a href="#">2562690000</a> | Spretnit, 32 mm x   |
| GTIN (EAN) | 4050118571639              |                     |
| Förp.      | 1 000 Stück                |                     |

**CD 60X40 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör**

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | EXRV-T 6.5                 | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">2562710000</a> | Spretnitverktyg   |
| GTIN (EAN) | 4050118571615              |                   |
| Förp.      | 4 Stück                    |                   |