

**CD 80X40 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Välordnade och skyddade kablar utgör grunden för installation, underhåll och säker drift. Dessa krav gäller i extra hög grad i explosionsskyddade områden. Enligt DIN EN 60079-14 är dessa kabelkanaler lämpliga för kablar som innehåller egensäkra kretsar.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Art.nr.	<a href="#">2662540000</a>
Typ	CD 80X40 4/6 BL
GTIN (EAN)	4050118685121
Förp.	24 m

## CD 80X40 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	80 mm	Bygghöjd (tum)	3,15 inch
Bredd	40 mm	Byggbredd (tum)	1,575 inch
Längd	2 000 mm	Bygglängd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	558 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-5...60 °C
---------------------------------	------------

## Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	blå
Halogener	Ja	Ingår i leverans	Kabelkanal, Lock
Lock	Ja	Material	PVC/blyfri
Normer	I enlighet med DIN SS-EN 50085	Sidopanelens utförande	slitsad
Slitsavstånd	6 mm	Slitsbredd	4 mm
Temperaturområde för användning	-5...60 °C		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## CD 80X40 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Nit och lock

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	EXRV-T 4.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562720000</a>	Spretnitverktyg
GTIN (EAN)	4050118571578	
Förp.	4 Stück	
Typ	EXRV 4.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562700000</a>	Spretnit, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Förp.	1 000 Stück	
Typ	EXRV 6.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562690000</a>	Spretnit, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Förp.	1 000 Stück	
Typ	EXRV-T 6.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562710000</a>	Spretnitverktyg
GTIN (EAN)	4050118571615	
Förp.	4 Stück	

## Sidoarm

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	CD-RETA	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2554080000</a>	Samlararm för kabelkanal
GTIN (EAN)	4050118564204	
Förp.	100 Stück	

## CD 80X40 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Märkning



Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	CD-LBK	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2554120000</a>	Kontaktskenesats för kabelkanal, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Förp.	20 Stück	
Typ	CD-LBH	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562850000</a>	Kontaktskenehållare för kabelkanal, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Förp.	150 Stück	
Typ	CD-LB	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2562680000</a>	Kontaktskena för kabelkanal, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Förp.	150 Stück	

## Plan

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	CD-RET 40	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2554020000</a>	Samlare för kabelkanal
GTIN (EAN)	4050118564150	
Förp.	500 Stück	
Typ	CD-RET 60	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2554030000</a>	Samlare för kabelkanal
GTIN (EAN)	4050118564167	
Förp.	500 Stück	