

CD 80X100 4/6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Välordnade och skyddade kablar utgör grunden för installation, underhåll och säker drift. Dessa krav gäller i extra hög grad i explosionsskyddade områden. Enligt DIN EN 60079-14 är dessa kabelkanaler lämpliga för kablar som innehåller egensäkra kretsar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| Art.nr. | 2662570000 |
| Typ | CD 80X100 4/6 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118685145 |
| Förp. | 16 m |

CD 80X100 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-------------|-----------------|------------|
| Höjd | 80 mm | Bygghöjd (tum) | 3,15 inch |
| Bredd | 100 mm | Byggbredd (tum) | 3,937 inch |
| Längd | 2 000 mm | Bygglängd (tum) | 78,74 inch |
| Nettovikt | 1 056,431 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|------------|
| Temperaturområde för användning | -5...60 °C |
|---------------------------------|------------|

Allmänna uppgifter

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | Färgkod | blå |
| Halogener | Ja | Ingår i leverans | Kabelkanal, Lock |
| Lock | Ja | Material | PVC/blyfri |
| Normer | I enlighet med DIN SS-EN 50085 | Sidopanelens utförande | slitsad |
| Slitsavstånd | 6 mm | Slitsbredd | 4 mm |
| Temperaturområde för användning | -5...60 °C | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ETIM 9.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | | |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|-----------|--|
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

CD 80X100 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plan

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | CD-RET 100/120 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2554060000 | Samlare för kabelkanal |
| GTIN (EAN) | 4050118564181 | |
| Förp. | 250 Stück | |

Sidoarm

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | CD-RETA | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2554080000 | Samlararm för kabelkanal |
| GTIN (EAN) | 4050118564204 | |
| Förp. | 100 Stück | |

CD 80X100 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Märkning



Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | CD-LBH | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2562850000 | Kontaktskenehållare för kabelkanal, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691 | |
| Förp. | 150 Stück | |
| Typ | CD-LB | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2562680000 | Kontaktskena för kabelkanal, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646 | |
| Förp. | 150 Stück | |
| Typ | CD-LBK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2554120000 | Kontaktskenesats för kabelkanal, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242 | |
| Förp. | 20 Stück | |

Nit och lock

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | EXRV 4.5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2562700000 | Spretnit, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622 | |
| Förp. | 1 000 Stück | |
| Typ | EXRV-T 4.5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2562720000 | Spretnitverktyg |
| GTIN (EAN) | 4050118571578 | |
| Förp. | 4 Stück | |
| Typ | EXRV 6.5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2562690000 | Spretnit, 32 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571639 | |
| Förp. | 1 000 Stück | |

CD 80X100 4/6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ | EXRV-T 6.5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2562710000 | Spretnitverktyg |
| GTIN (EAN) | 4050118571615 | |
| Förp. | 4 Stück | |