

IE-FC-SFP-CAB-DB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Jednotlivý rám, Plastový kryt, Zamykatelné klíčem (zámek Daimler)
Objednací číslo	2663190000
Typ	IE-FC-SFP-CAB-DB
GTIN (EAN)	4050118740998
Množství	1 ks

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	27,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,083 inch
Výška	134 mm	Výška (v palcích)	5,276 inch
Šířka	67 mm	Šířka (v palcích)	2,638 inch
Tloušťka stěny, min.	1 mm	Tloušťka stěny, max.	5 mm
Čistá hmotnost	323 g		

Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

Obecné údaje

Materiál krytu	Polykarbonát PC	Materiál rámu	Tlakově litý zinek
Stupeň krytí		Typ produktu	Jednotlivý rám, Plastový kryt, Zamykatelné klíčem (zámek Daimler)
	IP65, v zavřeném stavu		

Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV) TAA000022B

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Designation key / Type key
Katalogy	Catalogues in PDF-format


IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Nákresy

Rozměrový výkres




Jednotka: mm

Výřez instalace




Jednotka: mm

Rozměrový výkres



Jednotka: palce

Výřez instalace



Jednotka: palce

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



- Přetlakový ventil chrání před přetížením
- Hlava válce s úhlem 90°
- Hlavu pod úhlem je možné otočit o 360°
- Ergonomická rukojeť automaticky zaskočí zpátky díky pružině
- Odpadní kus se již nikdy nezachytí díky trojitému členění
- Hydraulický průbojník vyrobený z vysokopevnostního hliníku (přibl. 40% hmotnostní úspora)
- Výrazně snížená životnost při použití plechů z nerezové oceli

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-KO-HAT	Verze
Objednací číslo	0966810000	Otvory v plechu
GTIN (EAN)	4032248659630	
Množství	1 ks	

Příslušenství pro FrontCom Vario



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FC-PWPC	Verze
Objednací číslo	0450820000	FrontCom, Dotyková ochrana
GTIN (EAN)	4050118255584	
Množství	1 ks	

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Křížový šroubovák, Pozidriv



Křížový šroubovák, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, výstup podle ISO 8764/1-PZ, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDK PZ1	Verze
Objednací číslo	6008530000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056521	
Množství	1 ks	

Pravouhlá raznice pro frontcom



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Všeobecné objednací údaje

Typ	KOK 52 X 91	Verze
Objednací číslo	6008410000	Otvory v plechu
GTIN (EAN)	4050118394177	
Množství	1 ks	

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Čisté, lepicí zadní strana



SM je štítek MultiCard pro značení řídicích a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SM 27/18 K MC NE WS	Verze
Objednávací číslo	6707270000	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190925116	
Množství	80 ks	
Typ	SM 27/18 K MC NE SI	Verze
Objednávací číslo	6713760000	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Stříbrná
GTIN (EAN)	4008190331177	
Množství	80 ks	
Typ	SM 27/18 K MC NE GR	Verze
Objednávací číslo	6073340000	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Šedá
GTIN (EAN)	4032248831425	
Množství	80 ks	

IE-FC-SFP-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verze
Objednací číslo	6736181044	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
GTIN (EAN)	4008190985950	
Množství	200 ks	

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Verze
Objednací číslo	6009030000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248266944	
Množství	1 ks	