

IE-PS-M12X-180-P-TH-CG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

The 8pole M12 Mini crimp cable connector with X-coding and 90° cable exit is with compact dimensions and 8 cable exit positions predestined for difficult installation conditions. The cable clamp version with the wide cable clamp ranges from 4 up to 9 mm plus the fully shielded housing together with the shielded strain relief is the universal fail-safe solution for all common cables on the market.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2664820000
Typ	IE-PS-M12X-180-P-TH-CG
GTIN (EAN)	4050118765229
Förp.	1 Stück

IE-PS-M12X-180-P-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 15 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	0,34 mm ²	Anslutningsarea min.	0,14 mm ²
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Antal poler	4
Kabeldiameter	4...9 mm	Kabeldiameter max.	9 mm
Kabeldiameter min.	4 mm	Kapslingsmaterial	Cu-legering Ni-pläterad
Kodering	X-kodad	Kontaktyta	förgylld
Leddiameter, max.	0,34 mm ²	Leddiameter, min.	0,14 mm ²
Märkspänning	50 V	Märkström	0,5 A
Märkström	0,5 A	Nedsmuttningsgrad	3
Skärmanslutning	Ja, skruvad	Skyddsklass	IP67 ijackad
Stickcykler	≥ 500	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C

Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	Crimp	Kapslingsmaterial	Cu-legering Ni-pläterad
Anslutningsgänga	M12	Kontaktyta	förgylld
Skyddsklass	IP67 ijackad	Stickcykler	≥ 500

Allmänna standarder

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-109

Elektriska egenskaper

Märkspänning 50 V Märkström 0,5 A

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-109

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

IE-PS-M12X-180-P-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-PS-M12X-180-P-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Polschema



IE-PS-M12X-180-P-TH-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

M12X krimpkontakter

Machined precision crimp contacts for M12X



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PIC-M12X-P-22/26	Artikelbeteckning
Art.nr.	2664880000	Kontakt, Hane
GTIN (EAN)	4050118765342	
Förp.	100 Stück	

...för M12



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställdonsledningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-TMCSK	Artikelbeteckning
Art.nr.	1381690000	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4050118183870	
Förp.	1 Stück	