

SAIBWC-5-18/28-4/9CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

A krimpelő csatlakozó jellemzője a funkcionális megbízhatóság. Ezzel a csatlakozástechnológiával a vezeték az érintkezőhöz krimpelhető, majd az érintkező tartójába befogható. A vezet és a krimpelő közötti csatlakozás rezgésálló, és hosszú távon stabil. A krimpelő érintkezők külön rendelhetők meg.

Általános rendelési adatok

Verzió	Terepen rögzíthető csatlakozó, M12, Hüvely (mama) , hajlított
Rendelési szám	2664830000
Típus	SAIBWC-5-18/28-4/9CG
GTIN (EAN)	4050118765267
Qty.	1 Stück

SAIBWC-5-18/28-4/9CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 30,5 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csatlakozási keresztmetszet, max.	0,75 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,08 mm ²	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Ház fő anyaga	CuZn	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C
Kábelátmérő	4...9 mm	Kábelátmérő, max.	9 mm
Kábelátmérő, min.	4 mm	Kódolás	A kódolású
Menetes gyűrű anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Névleges feszültség	50 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	5
Szennyezés súlyossága	3	Vezeték-keresztmetszet, max.	0,75 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,08 mm ²	Védelmi osztály	IP67
Árnyékolás csatlakozás	Igen	Érintkező felület	Aranyozott

Általános információk

Pólusszám	5	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	Krimp	Ház fő anyaga	CuZn
Csatlakozási menet	M12	Érintkező felület	Aranyozott
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 500

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101	Shock and vibration proof according to	DIN EN 61373 KAT2 (Bogie), DIN EN 61373 Class 1B**
Vasúti járművek tűzbiztonsága	According to EN 45545, HL1 - HL3		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9,1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


SAIBWC-5-18/28-4/9CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz



Méretrajz



Póluskiosztás



SAIBWC-5-18/28-4/9CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

...M12-höz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-TMCSK	Verzió
Rendelési szám	1381690000	Présszerszám
GTIN (EAN)	4050118183870	
Qty.	1 Stück	

Krimpelhető érintkezők



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

A krimpelő csatlakozó jellemzője a funkcionális megbízhatóság. Ezzel a csatlakozástechnológiával a vezeték az érintkezőhöz krimpelhető, majd az érintkező tartójába befogható. A vezeték és a krimpelő közötti csatlakozás rezgésálló, és hosszú távon stabil. A krimpelő érintkezők külön rendelhetők meg.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M12-KBC-22/24	Verzió
Rendelési szám	6673730000	Érintkező, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118754599	
Qty.	100 Stück	
Típus	SAI-M12-KBC-26/28	Verzió
Rendelési szám	6673740000	Érintkező, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118755084	
Qty.	100 Stück	
Típus	SAI-M12-KBC-18/20	Verzió
Rendelési szám	6664860000	Érintkező, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118755206	
Qty.	100 Stück	

SAIBWC-5-18/28-4/9CG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	SAI-M12-KBC-20/22	Verzió
Rendelési szám	8664870000	Érintkező, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118755213	
Qty.	100 Stück	